

**TNMG 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
spån-brytare	MF
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning