


**SNMG 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 251266 HBT020 |
| GTIN         | 4062406256586 |
| Artikelklass | 22D           |

**Teknisk beskrivning**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| ISO-kod vändskär            | SNMG 120404                         |
| Hörnradie                   | 0,4 mm                              |
| Beläggning                  | TiCN                                |
| Primäranvändning            | P                                   |
| Antal byten/skär            | 8                                   |
| Matning f                   | 0,1 - 0,45 mm/v                     |
| Skärdjup $a_p$              | 0,8 - 5 mm                          |
| Skärmaterial                | VHM                                 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärförhållande             | snitt intermittent                  |
| Sort                        | HBT020                              |
| spån-brytare                | PM                                  |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 100 - 280 m/min        |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning |