


**TNMG 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251564 HBT020
GTIN	4062406256661
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	6
spån-brytare	PM
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min

Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning