

**TNMG 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Sort	HBT130
spån-brytare	MM
Primäranvändning	M
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	TNMG 160404

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning till finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning