

**VNMG 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	MF
spån-brytare	MF
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Sort	HBT130
Produktslag	Vändskär för svarvning