

**WNMG 080404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Artikelklass	22D

Beskrivning

WNMG 080404 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MF
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,15 - 0,45 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	MF
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MF
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN

Matning f	0,15 - 0,45 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT130
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Produktslag	Vändskär för svarvning