

**VNMG 160408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT130
Primäranvändning	MF
spån-brytare	MM
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Beläggning	TiCN

Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning