

**VNMG 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Sort	HBT020
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 330 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
spån-brytare	PF
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v

ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning