


**WNMG 060404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Sort	HBT020
Primäranvändning	P
spån-brytare	PM
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,8 - 5 mm
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM

Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning