


**WNMG 060408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
spån-brytare	PM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärförhållande

snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning