


**WNMG 080408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	WNMG 080408
spån-brytare	PM
Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,8 - 5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning