


**WNMG 080408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	TiCN
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Matning $f$	0,12 - 0,45 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	MF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	6
Sort	HBT130
spån-brytare	MM

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning