

**WNMG 080408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

spån-brytare	MR
Skärdjup a_p	2 - 6 mm
Primäranvändning	MF
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 180 m/min
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning