

**CCMT 09T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

CCMT 09T304 HBT130 Sort: HBT130

spån-brytare: MF

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	2
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	MF
Hörnradie	0,4 mm

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
spån-brytare	MF
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning