

**Garant****Hårdmetallfräsar med spändelare TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203019 8
GTIN	4045197609748
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**

**Speciellt för TPC-fräsning** utformad högkapacitetsfräs för bearbetning av rostfria stål.  
Förstärkt kärna.

**OBS!:**

$h_{max}$ : De värden som anges i tabellen är maximivärden.

$a_{e,max} = 0,08 \times D$  för TPC-bearbetningen.

**NY GENERATION TILLGÄNGLIG!**

**Rekommenderad efterföljande produkt är nr 203103**

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	8 mm
Spånets medeltjocklek $h_{max}$ för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Tandantal Z	5
Spånets medeltjocklek $h_{max}$ för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	30 mm
Friställningsdiameter $D_1$	7,8 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,16 mm
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
totallängd L	68 mm

Skärlängd $L_c$	24 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.- $\emptyset$	f8
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,08×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	340 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		

Luft

lämplig