

HOLEX**HM-fräs med invändig kylning HPC, TiSi, Ø f8 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203017 16
GTIN	4045197591562
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:****Speciell TiSi-beläggning.**Med **invändig kylvätsketillförsel** för säker spånavgång.**OBS!:****NY GENERATION FINNS!**Rekommenderade uppföljarprodukter är nr **203013, 203015, 203021, 203027.****Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	4
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	42 mm
Friställningsdiameter D ₁	15,5 mm
Matning f _z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,055 mm
Matning f _z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,05 mm
Skär-Ø D _c	16 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	92 mm
Skärlängd L _c	36 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerans nom.-Ø	f8
Spiralvinkel	35 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiSi
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	115 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		

Luft

lämplig