


**CCMT 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Artikelklass	22D

Beskrivning

CCMT 120404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PF
Skärdjup a_p : 0,4 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PF
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 120404

Sort	HBT020
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning