

**CCMT 060204, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260210 HBT020
GTIN	4062406256975
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Sort	HBT020
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,12 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PM

Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning