


**CCMT 060204, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBT130
Primäranvändning	MF
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Skärdjup a_p	0,3 - 3 mm
spån-brytare	MM

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning