


**CCMT 09T308, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,3 - 3 mm
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Sort	HBT130
spån-brytare	MM
Primäranvändning	MF
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning