

**CCMT 09T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	2
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,3 - 3 mm
Matning $f$	0,05 - 0,35 mm/v
spån-brytare	MM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Primäranvändning	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning