

**Garant****Stickstålsplatta neutral, HB9035, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273500 3
GTIN	4062406530891
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Hörnradie	0,25 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Spårbredd w	3 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB9035
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	P
GG(G)	begränsat lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		