


**CCMT 09T308, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sort	HBT020
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Beläggning	TiCN

Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning