


**CCMT 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
spån-brytare	PM
Sort	HBT020
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning