

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 12 mm, Gänga M × L:
M5X100****Beställningsdata**

Ordernummer	301361 M5X100
GTIN	4062406544553
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	60 mm
Utvändig-Ø D	9,8 mm
Skaft-Ø d	12 mm
totallängd L _{tot}	100 mm
Håldiameter D ₁	5,5 mm
gängaM	M5
fäste	Ø d = 12 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

