


**CCMT 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	MF
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
spån-brytare	MM

Skärdjup a_p	0,3 - 3 mm
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning