

**DCMT 070204, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Primäranvändning	MF
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	MF
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HBT130
Produktslag	Vändskär för svarvning