

3M**VHB™ tejp, grå, Bredd×längd (mm×m): 19X11**

Beställningsdata

Ordernummer	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande.

3M™ GPH-110GF består av en anpassningsbar skumplastkärna och klarar höga temperaturer. Den används för att snabbt och enkelt åstadkomma en stark, hållbar och varaktig fog.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Fler 3M™ VHB™-tejp med olika tjocklek och längd kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Färg	grå
temperaturbeständig upp till	150 - 230 °C
Tjocklek	1,1 mm
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
Häftmassa	Akryl
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Minsta hållbarhet	24 månad

Slag av tejp	Dubbelsidig
tillverkarens beteckning	GPH-110GF
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Bredd	19 mm
Längd	11 m
Limstyrka på stål	3,7 N/mm
Produktnamnsattribut	grå
Produktslag	Tejp