


**DCMT 070204, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	DCMT 070204
spån-brytare	PM
Sort	HBT020
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning