


**SCMT 09T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	HBT020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PF
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Beläggning	TiCN

Skärmaterial

VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning