


**TCMT 110204, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260966 HBT020
GTIN	4062406257477
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
spån-brytare	PF
Antal byten/skär	3
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Sort	HBT020
Produktslag	Vändskär för svarvning