


**SCMT 09T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260791 HBT020
GTIN	4062406257415
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Beläggning	TiCN
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Sort	HBT020
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
spån-brytare	PM
Antal byten/skär	4

Skärförhållande

snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning