


**TCMT 16T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260968 HBT020
GTIN	4062406257491
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Sort	HBT020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PF
Antal byten/skär	3
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning