


**Garant****vändskär för NC-centrerborr, HB225, Typ: 10G****Beställningsdata**

Ordernummer	231521 10G
GTIN	4062406565527
Artikelklass	21Y

**Beskrivning****Användningsdata:  
Endast för gravering.****OBS!:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$ ,  $f = 0,008 \text{ mm} - 0,02 \text{ mm}$ .**Teknisk beskrivning**

ISO-kod	SOGT 080201
Antal byten/skär	4
Beläggning	AlCrN
Typ	10G
Sort	HB225
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		