

**VBMT 110304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Sort	HBT130
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	MF
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning