

Garant**Radie-vändskärssats, HB225, Typ / radie R: 16/1-3****Beställningsdata**

Ordernummer	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Artikelklass	21Y

Beskrivning**Utförande:**

2-skärigt radievändskär.

Användningsdata:För konvexa radier på utvändig \emptyset eller i hål.**Passar till:**

Nr 231500 strl 16

Innehåll:

vardera 1 radievändskärspatta nr 231527: storlek 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Teknisk beskrivning

Sort	HB225
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N

Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	65 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		