

**VBMT 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Artikelklass	22D

Beskrivning

VBMT 160404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,12 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	PM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,4 mm

Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Produktslag	Vändskär för svarvning