

**VBMT 160408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

VBMT 160408 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning $f$	0,05 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,8 mm

Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
spån-brytare	MM
Sort	HBT130
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning