

**VCMT 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Artikelklass	22D

Beskrivning

VCMT 160404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PF
Skärdjup a_p : 0,4 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Beläggning	TiCN
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Sort	HBT020
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min

Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	PF
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning