

**VCMT 110304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Sort	HBT020
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
Primäranvändning	P

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning