

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar
Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	26 mm
Rampningslängd L för α _{max}	24,4 mm
Skär-Ø D _c	32 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	58 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad
Invändig	ja
totallängd L _{tot}	150 mm
Serie	Power Q
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Utkragningslängd L ₁	70 mm

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	62 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,82 grad
spiralfräsning a_p	1 mm
Antal skär Z	5
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs