

**VCMT 160408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261476 HBT020
GTIN	4062406257750
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

VCMT 160408 HBT020 Sort: HBT020  
spån-brytare: PM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 280 m/min

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	TiCN
spån-brytare	PM
Sort	HBT020
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning