

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar
Z: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel α_{\max}	1,15 grad
Ø D ₃	19 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{\max}	17,4 mm
Skär-Ø D _c	25 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	44 mm
spiralfräsning a _p	1 mm
Serie	Power Q
Utkragningslängd L ₁	60 mm
Inställningsvinkel κ	20 grad

totallängd L_{tot}	140 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	48 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Invändig	ja
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs