

**Garant****eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251901 16/06
GTIN	4045197809049
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 1616H06

Passande vändskär: WN.. 0604..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 20 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 27 mm

totallängd L: 100 mm

Underläggsplatta: 259033 8

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	259033 8
Skruv för underläggsplatta	259027 1
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	DWLNR/L 1616H06

Klamp, skruv, fjäder	259036 13
totallängd L	100 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	27 mm
Passande vändskär	WN.. 0604..
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8