

**Garant****GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 16/2Lmm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 213054 16/2L  |
| GTIN         | 4062406566425 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| spiralfräsning Ø D <sub>max</sub> | 30 mm          |
| spiralfräsning Ø D <sub>min</sub> | 26 mm          |
| totallängd L <sub>tot</sub>       | 150 mm         |
| Invändig                          | ja             |
| Antal skär Z                      | 2              |
| Skär-Ø D <sub>c</sub>             | 16 mm          |
| Utkragningslängd L <sub>1</sub>   | 50 mm          |
| Passande vändskär                 | ANGX10T308ZE.R |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6   | 16 mm          |
| Inställningsvinkel κ              | 20 grad        |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Serie                               | Power Q           |
| spiralfräsning $a_p$                | 1 mm              |
| Rampningslängd L för $\alpha_{max}$ | 8,4 mm            |
| Rampningsvinkel $\alpha_{max}$      | 2,39 grad         |
| $\varnothing D_3$                   | 10 mm             |
| Skaftutförande                      | Cylindriskt skaft |
| Fräsanvändning                      | Cirkulärfräsning  |
| Fräsanvändning                      | Ramping           |
| Fräsanvändning                      | Ramping           |
| Bearbetningsstrategi                | HPC               |
| Verktygsbyte                        | PowerCard         |
| Produktslag                         | Kopierfräs        |