

Garant**eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 2020K08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totallängd L: 125 mm

Underläggsplatta: 259033 6

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0804..
Underläggsplatta	259033 6
Skruv för underläggsplatta	259027 4
Klamp, skruv, fjäder	259036 9
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2020K08

Vändskärsstorlek	8 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	125 mm
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10