



Fäste för mekanisk spänntång, Utvändig-Ø D: 90mm



Beställningsdata

Ordernummer	370125 90
GTIN	4059245292516
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

- För fastsättning av spänntänger för både invändig och utvändig fastspänning.
- Spänntängerna positioneras med 2 cylindriska pinnar på fästet och säkras mot vridning.

Material:

Seghärdat förnicklat stål

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	8 mm
höjd H	40 mm
Produktslag	Spännhylsa

Tillbehör

Spännhylsa mekaniskUtvändig fastspänning Utvändig-Ø D 90 mm	370126 90
---	-----------