

Garant**GARANT Power Q Mini högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{min}	58 mm
Utkragningslängd L ₁	120 mm
spiralfräsning a _p	1 mm
totallängd L _{tot}	200 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,82 grad
Ø D ₃	26 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	20 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
Invändig	ja

Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	24,4 mm
Skär- \emptyset D_c	32 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Antal skär Z	5
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs