

**Garant****GARANT Power Q Mini-högmatningsfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högmatningsfrässystem för **mindre bearbetningsdiametrar** och **större användningsdjup**.  
Extra **effektiv genom det höga skärantalet**.

**Reservdel:**

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.  
Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

**Teknisk beskrivning**

Fästgänga M	M16
totallängd $L_{tot}$	40 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	34,4 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,58 grad
Ø $D_2$	29 mm
spiralfräsning $a_p$	1 mm
Passande vändskär	ANGX10T308ZE.R
Skär-Ø $D_c$	42 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Antal skär Z	7
Serie	Power Q
Invändig	ja
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	78 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	82 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs