

**WNMG 080412, Sort: HBT130****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 252226 HBT130 |
| GTIN | 4062406258146 |
| Artikelklass | 22D |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Sort | HBT130 |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080412 |
| Matning f | 0,15 - 0,55 mm/v |
| Primäranvändning | MF |
| Antal byten/skär | 6 |
| Beläggning | TiCN |
| Skärhastighet v_c primär användning | 40 - 180 m/min |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Hörnradi | 1,2 mm |
| spån-brytare | MR |

| | |
|----------------|------------------------|
| Skärdjup a_p | 2 - 6 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |